

長行程-真空吸盤

PISCO


真空吸盤

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

VPC 40 - 20 BN 6J C - QM - FH - F30




① 固定座型號

② 吸盤徑：

編號	4	6	8	10	15	20	25	30	35	40	50
標準型	φ4	φ6	φ8	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30	-	φ40	φ50
海棉型	-	-	-	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30	φ35	-	φ50
蛇腹型	-	φ6	φ8	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30	-	φ40	φ50
止滑型	-	-	-	φ10	-	φ20	-	φ30	-	φ40	φ50
扁平型	-	-	-	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30	-	-	-
無痕型	-	-	-	φ10	-	φ20	-	φ30	-	-	-

● 橢圓型：

A	B	4	7	10	20	30
2	2×4	-	-	-	-	-
3.5	-	3.5×7	-	-	-	-
4	-	-	4×10	4×20	4×30	-
5	-	-	5×10	5×20	5×30	-
6	-	-	6×10	6×20	6×30	-
8	-	-	-	8×20	8×30	-



③ 行程：

編號	10	15	20	30	40	50
行程	10	15	20	30	40	50

⑤ 接頭型式/尺寸：

吸盤徑	φ4~φ8		φ10~φ50	
接頭型式	快速配管	倒鉤型	快速配管	倒鉤型
尺寸	4×2.5	4×2.5	6×4	6×4
編號	4J	4B	6J	6B

⑥ 彈簧護套：

無記號：具護套(適用行程10, 15, 20mm)
C：無護套(適用行程20, 30, 40, 50mm)

⑦ 無痕橡膠附加材質：

QK：PEEK/QM：POM/QKE：導電性PEEK

⑧ 具偏擺固定座：(選用配備，須另付費)

FH：偏擺角度30°/FHH：偏擺角度15°/
ECV：防掉落閥

⑨ 具過濾器：(選用配備，須另付費)

F15：吸盤直徑φ10~20mm/F30：吸盤直徑φ20mm

④ 吸盤材質/型式：

材質	橡膠	矽橡膠	聚氨脂橡膠	氟橡膠	耐油橡膠	氯丁橡膠	HNBR	EPDM	防静电橡膠	低抗阻防静电橡膠	低抗阻防静电NBR	符合食品衛生NBR	PEEK	POM	防静电PEEK
標準型 一般形	RN	RS	RU	RF	-	-	-	-	RSE	RE	RNE	RG	-	-	-
標準型 深形	AN	AS	AU	AF	-	-	-	-	-	-	ANE	AG	-	-	-
海棉型	-	SS	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蛇腹型	BN	BS	BU	BF	-	-	BHN	BEP	BSE	-	BNE	-	-	-	-
橢圓型	EN	ES	EU	EF	-	-	-	-	ESE	EE	ENE	-	-	-	-
防滑型	-	KS	KU	KF	KNH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
扁平型	FN	FS	FU	FF	-	-	-	-	FSE	-	FNE	-	-	-	-
無痕型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	M	KE



橢圓型吸盤	
VPC2x4-10E□6J	VPC5x20-20E□6J
VPC2x4-15E□6J	VPC5x30-10E□6J
VPC2x4-20E□6J	VPC5x30-15E□6J
VPC3.5x7-10E□6J	VPC5x30-20E□6J
VPC3.5x7-15E□6J	VPC6x10-10E□6J
VPC3.5x7-20E□6J	VPC6x10-15E□6J
VPC4x10-10E□6J	VPC6x10-20E□6J
VPC4x10-15E□6J	VPC6x20-10E□6J
VPC4x10-20E□6J	VPC6x20-15E□6J
VPC4x20-10E□6J	VPC6x20-20E□6J
VPC4x20-15E□6J	VPC6x30-10E□6J
VPC4x20-20E□6J	VPC6x30-15E□6J
VPC4x30-10E□6J	VPC6x30-20E□6J
VPC4x30-15E□6J	VPC8x20-10E□6J
VPC4x30-20E□6J	VPC8x20-15E□6J
VPC5x10-10E□6J	VPC8x20-20E□6J
VPC5x10-15E□6J	VPC8x30-10E□6J
VPC5x10-20E□6J	VPC8x30-15E□6J
VPC5x20-10E□6J	VPC8x30-20E□6J
VPC5x20-15E□6J	



標準型吸盤		海棉型吸盤		防滑型吸盤		蛇腹型吸盤		扁平型吸盤		無痕型吸盤	
VPC4-10R□4J	VPC20-10R(A)□6J	VPC10-10S□6J	VPC25-20S□6J	VPC10-10K□6J	VPC30-20K□6J	VPC6-10B□4J	VPC20-20B□6J	VPC10-10F□6J	VPC20-20F□6J	VPC10-10Q□6J	VPC20-15Q□6J
VPC4-15R□4J	VPC20-15R(A)□6J	VPC10-15S□6J	VPC30-10S□6J	VPC10-15K□6J	VPC40-10K□6J	VPC6-15B□4J	VPC25-10B□6J	VPC10-15F□6J	VPC25-10F□6J	VPC20-10Q□6J	VPC30-15Q□6J
VPC4-20R□4J	VPC20-20R(A)□6J	VPC10-20S□6J	VPC30-15S□6J	VPC10-20K□6J	VPC40-15K□6J	VPC6-20B□4J	VPC25-15B□6J	VPC10-20F□6J	VPC25-15F□6J	VPC30-10Q□6J	VPC10-20Q□6J
VPC6-10R□4J	VPC25-10R(A)□6J	VPC15-10S□6J	VPC30-20S□6J	VPC20-10K□6J	VPC40-20K□6J	VPC8-10B□4J	VPC25-20B□6J	VPC15-10F□6J	VPC25-20F□6J	VPC10-15Q□6J	VPC20-20Q□6J
VPC6-15R□4J	VPC25-15R(A)□6J	VPC15-15S□6J	VPC35-10S□6J	VPC20-15K□6J	VPC50-10K□6J	VPC8-15B□4J	VPC30-10B□6J	VPC15-15F□6J	VPC30-10F□6J	VPC20-15Q□6J	VPC30-20Q□6J
VPC6-20R□4J	VPC25-20R(A)□6J	VPC15-20S□6J	VPC35-15S□6J	VPC20-20K□6J	VPC50-15K□6J	VPC8-20B□4J	VPC30-15B□6J	VPC15-20F□6J	VPC30-15F□6J		
VPC8-10R□4J	VPC30-10R(A)□6J	VPC20-10S□6J	VPC35-20S□6J	VPC30-10K□6J	VPC50-20K□6J	VPC10-10B□6J	VPC30-20B□6J	VPC20-10F□6J	VPC30-20F□6J		
VPC8-15R□4J	VPC30-15R(A)□6J	VPC20-15S□6J	VPC50-10S□6J	VPC30-15K□6J		VPC10-15B□6J	VPC40-10B□6J	VPC20-15F□6J			
VPC8-20R□4J	VPC30-20R(A)□6J	VPC20-20S□6J	VPC50-15S□6J			VPC10-20B□6J	VPC40-15B□6J				
VPC10-10R□6J	VPC40-10R(A)□6J	VPC25-10S□6J	VPC50-20S□6J			VPC15-10B□6J	VPC40-20B□6J				
VPC10-15R□6J	VPC40-15R(A)□6J	VPC25-15S□6J				VPC15-15B□6J	VPC50-10B□6J				
VPC10-20R□6J	VPC40-20R(A)□6J					VPC15-20B□6J	VPC50-15B□6J				
VPC15-10R(A)□6J	VPC50-10R(A)□6J					VPC20-10B□6J	VPC50-20B□6J				
VPC15-15R(A)□6J	VPC50-15R(A)□6J					VPC20-15B□6J					
VPC15-20R(A)□6J	VPC50-20R(A)□6J										

