


LN01A 系列

傳感器



訂購代號：

LN01A - P - □



規格：


型號	LN0*A	LN0*A-N	LN0*A-P
配線方式	2線式	3線式	
開關邏輯	常開型	無接點，常開型	
接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	10~30V DC	
最大開關電流	100mA max.	200mA max.	
接點容量(*1)	10W max.	6W max.	
消耗電流	—	OFF:7mA(24V) ON:20mA(24V) max.	
內部電壓降	3V max.	0.5V@200mA max.	
指示燈亮顏色	紅燈		綠燈
電線	φ 3.3, 2C, PVC	φ 3.3, 3C, PVC	
使用溫度範圍	-10°C~+70°C (不凍結)		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護迴路(*2)	1	3, 4	
電氣符號			

- *1. 不可超過接點容量(P=VxI)。
- *2. 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。
- *3. 安全注意事項請參8-7, 8頁。

適用氣缸型號：

氣缸型號	MRT*		
代號	LN01A	LN02A	LN03A
氣缸內徑	40	63	80
圖示			

外觀尺寸：



型號	A	B	C	D	E	F	G	O
LN01A	20	32	28.5	12	9.8	11	10.5	M4
LN02A	20	32	37.5	15	13.5	12	13.5	M4
LN03A	20	32	56	18	15	14	17	M4

QD接點接線圖：

