

# LN32H 系列

傳感器



訂購代號：

LN32H — P — □


型號

無：出線型  
QD：端子型

邏輯型式

無：2 線  
N：3 線, 無接點 NPN  
P：3 線, 無接點 PNP

外觀尺寸：



規格：

型號	LN32H	LN32H-N	LN32H-P
配線方式	2線式	3線式	
開關邏輯	常開型	無接點, 常開型	
接點型式	有接點	無接點 NPN	無接點 PNP
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	10~30V DC	
最大開關電流	100mA max.	200mA max.	
接點容量(*1)	10W max.	3W max.	
消耗電流	—	OFF:7mA(24V) ON:17mA(24V) max.	
內部電壓降	3.5V max.	2.0V max.	
指示燈亮顏色	紅燈		黃燈
電線	φ 3.3, 2C, PVC	φ 3.3, 3C, PVC	
使用溫度範圍	-10°C~+70°C (不凍結)		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護迴路(*2)	1	3, 4	
電氣符號			

\*1. 不可超過接點容量(P=VxI)。

\*2. 1=無 /2=輸出短路保護 /3=電源逆接保護 /4=突波吸收保護。


\*3. 安全注意事項請參8-7, 8頁。

適用氣缸型號：

氣缸型號	MHCB-M				
代號	LN32H				
氣缸內徑	25	32	40	50	63
圖示					

QD接點接線圖：

● 2 線式



● 3 線式

