


MAF401A / D / M 系列


空氣調理組合(精密過濾器)




符號:



A : 5 μ m



D : 0.3 μ m



M : 0.01 μ m

- MAF401A 可濾除5微米以上的固體顆粒
- MAF401D 可濾除0.3微米以上的固體顆粒及油霧
- MAF401M 可濾除0.01微米以上的固體顆粒及油霧

規格:

型號	MAF401A/D/M		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍(※)	0.05~1.5 MPa		
耐壓力	2 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	5 μ m, 0.3 μ m, 0.01 μ m		
重量	480 g		

※1. 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。
 ※2. 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號:

MAF401D - 8A - □ - D - □ - □

型號

配管口徑代號

8A : 1/4
10A : 3/8
15A : 1/2

外觀配色

無 : 標準 (銀/黑)
W : 冷灰白 (白/灰)

B : C型支架

配管口螺牙

無 : Rc牙
G : G牙
NPT : NPT牙

D : 自動排水閥 (FMRF300)

過濾精度

A : 5 μ m
D : 0.3 μ m
M : 0.01 μ m

選用配件:

C型支架

