


MCT 系列

3口2位柱塞式電磁閥(常閉型)



規格：

- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 防爆等級：EExm II T4 或 Eex ia II C T6 PTB認證。
- 周圍溫度：-15~+50°C(不凍結)。
- 電壓容許差：±8%。
- 在不影響作動下，作任何角度安裝(線圈為於上方最佳)。
- 最大流孔限制：J=5.0mm, T=4.0mm, Z=5.0mm, R=2.5mm。



訂購代號： ※1. 密封材質若為T(TEFLON)及R(RUBY)，閥會有稍微的內洩。
 ※2. 防爆型線圈(3E)不適用附燈型(D)插座。

MCT - 06 - 2 - N - U - 5 - D - AC110

型號	記號	指引	線圈	插座	電壓種類
	06 : 1/4" 10 : 3/8" 15 : 1/2" 20 : 3/4"	1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9	4 : 標準型 5 : 大型 3E : 防爆型 (※2)	□ : 端子型 D : 附燈型 G : 1/2" NPT O : 不附插座	AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V

密封材質 (※1)
 N : NBR
 J : EPDM
 V : VITON
 T : TEFLON
 R : RUBY
 Z : FFKM

排氣配件


代號	圖示	描述
U	—	標準型
F		PS 內牙
C		防塵&消音螺帽
P		1/8" PS 外牙

重量表：


單位：kg

型號 線圈 記號	MCT		
	4	5	3E
06	0.4	0.48	0.71
10	0.38	0.46	0.69
15	0.43	0.51	0.74
20	0.53	0.62	0.85
線圈功率			
AC (VA)	19.5	23.0	9.2
DC (W)	15.0	18.5	10.0


排氣配件尺寸：



MCT-06/10



MCT-15/20



外觀尺寸：

記號 代號	06	10	15	20
L	49	56	60	
H	86	87.5	91	
C	71	70	73	
W	30 (36) ※			

※ () 為 5.3E 線圈尺寸。

MCT：(黃銅本體) 適用流體：水、空氣、瓦斯

記號 (配管口徑) G	指引	材質		線圈	節流口徑 mm		溫度 °C				最大使用壓力 bar (最小 0 bar)						Cv值
		密封環	本體		本體	頂點	線圈 4		線圈 5/3E		線圈 4		線圈 5		線圈 3E		
							N	V	N	V	1	2	1	2	1	2	
		AC / DC														功能	
06(1/4) 10(3/8) 15(1/2) 20(3/4)	1	N、V	C	4、5、3E	1.6	1.6	-5	-5	-10	10	16	14	20	7	10	0.10	
	2				2.0	7				10	5	5	0.15				
	3				2.5	5				7	4	4	0.20				
	4				3.0	4				13	5	16	3	7	0.31		
	5				4.0	2				10	4	13	2	5	0.51		
	6				5.0	1				2	1	2	1	5	0.80		