


MEHC-20 系列

電動夾爪－螺桿驅動 (附馬達)



規格：

型號	MEHC-20
夾持力範圍 (N)	22~98
開閉行程 (mm) ※1	10
開閉速度 (mm/s)	5~50
位置重複精度 (mm)	±0.02
導引機構	線性滑軌
使用溫度範圍 (°C)	0~+40
使用濕度範圍 (%)	RH90 以下
馬達尺寸 (mm)	□25
重量 (g) ※2	368

※1. 雙邊合計行程。
 ※2. 重量包含本體與馬達。

電動夾爪 / 訂購代號：

MEHC-20 — **S10** — **TC100** — **03** — **A0001**

型號 規格 ACME 螺桿導程 對應控制器 線長 特殊樣式

S10	標準型	TC100	01	1m	A0001	
N10	窄型			03		3m
		05	5m			
			10			10m

※ 規格請參 4-126 頁。

控制器 / 訂購代號：

TC100 — **03**

控制器 線長

TC100	—	不附線
	01	1m
	03	3m
	05	5m
	10	10m


※ 標配為 3m

容許夾持負載力矩表：

(N.m / N)

最大容許力矩	
MY	1.32 (N.m)
MP	1.32 (N.m)
MR	2.65 (N.m)
垂直方向容許靜負荷	
FV	147 (N)

夾持力與指令值曲線表：



※ MY: 偏力矩
 ※ MP: 俯仰力矩
 ※ MR: 滾動力矩
 ※ FV: 垂直方向容許靜負荷

※ L: 夾爪至負荷作用點之距離 (單位: mm)。


MEHC-20 外觀尺寸

電動夾爪—螺桿驅動 (附馬達)



S10

標準型



N10

窄型

