

MVHA-4* 系列

手動閥



規格：

型號	MVHA-4V	MVHA-4P	MVHA-4PP
配管口徑代號	M5		
配管口徑尺寸	M5×0.8		
方口數	5口		
位置數	2位置		
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0~0.9 MPa		
有效斷面積	1.9 mm ²		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
重量	62g	61g	66g

訂購代號：

MVHA - 4 V

型號

4 : 4方向
(5方口)

V : 凸輪式搖桿型
P : 單側按鈕型
PP : 雙側按鈕型

MVHA-4V

MVHA-4P

MVHA-4PP

