



MWD / MWK 系列

2口2位先導膜片式電磁閥(常閉型)



規格：


- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證。
- 常開型/常閉型

尺寸：

型號	MWD / MWK						
記號 尺寸(mm)	10/15	20	25	32	40	45	50
L	77	82	93	101	101	123	123
H	107	111	119	135	135	150	150
W	51	61	72	76	76	95	95
重量(Kg)	線圈4	0.83	1.0	1.4	2.0	1.9	3.7
	線圈5	0.9	1.1	1.5	2.1	2.0	3.8
	線圈3E	1.2	1.4	1.8	2.4	2.3	4.1

訂購代號：

MWD-15-J-M-5-G-□-AC110




電力消耗：

線圈功率	4	5	3E
AC 50/60Hz(VA)	19.5	23.0	9.2
DC(W)	15.0	18.5	10.0

規格：

※ 防爆型線圈(3E)不適用附燈型(D)插座。

MWD : (低差壓，鍛造銅閥體) 適用流體：水、空氣、瓦斯															
記號 (配管口徑) G	密封環 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C			使用壓力(0.2~ bar)						Cv值		
				N	J	V	線圈4、5、3E		線圈4		線圈5			線圈3E	
							AC	DC	AC	DC	AC	DC		AC	DC
10(3/8)	N、 J、 V	4、 5、 3E	18	-10 }	-10 }	10	1.5	16	4.0	2.5	1.5	1.5	3.0		
15(1/2)			23										6.8		
20(3/4)			28										11.0		
25(1)			33										16.0		
32(1-1/4)			33										21.0		
40(1-1/2)			44										26.0		
45(1-1/2)			44										31.0		



MWK : (零差壓，鍛造銅閥體) 適用流體：真空、水、空氣、輕油、瓦斯															
記號 (配管口徑) G	密封環 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C			使用壓力(0~ bar)						Cv值		
				N	J	V	線圈4、5、3E		線圈4		線圈5			線圈3E	
							AC	DC	AC	DC	AC	DC		AC	DC
10(3/8)	N、 J、 V	4、 5、 3E	18	-10 }	-10 }	10	—	16	4.0	2.5	—	—	3.0		
15(1/2)			23										6.8		
20(3/4)			28										11.0		
25(1)			33										16.0		
32(1-1/4)			33										21.0		
40(1-1/2)			44										26.0		
45(1-1/2)			44										31.0		