

UNIDADES DE MANTENIMIENTO



- Tanto la serie MA**410 como la serie MAR510 son en acero inoxidable.
- Además de conexiones BSP, NPT y PT también suministrables.
- Conexiones:
 - #200- 1/8", 1/4"
 - #300- 1/4", 3/8"
 - #400- 1/4", 3/8", 1/2"
 - #401- 1/4", 3/8", 1/2"
 - #500- 3/4", 1"
 - #900- 1 1/2" **NUEVO**
 - #901- 2" **NUEVO**


FR+L

- MACP200 (40 μ m)
- MACP300 (5 μ m)
- MACP300L (5 μ m)
- MACP400 (40 μ m)
- MACP401 (40 μ m)
- MACP410 (5 μ m)
- MACP500 (40 μ m)



FRL

- MACC300 (5 μ m)



MACC300



F+R+L

- MACT300 (5 μ m)
- MACT300L (5 μ m)
- MACT400 (40 μ m)
- MACT401 (40 μ m)
- MACT410 (5 μ m)
- MACT500 (40 μ m)



MACT401

Filtroregulador

- MAFR200 (40 μ m)
- MAFR300 (5 μ m)
- MAFR300L (5 μ m)
- MAFR400 (40 μ m)
- MAFR401 (40 μ m)
- MAFR410 (5 μ m)
- MAFR500 (40 μ m)



MAFR401



Filtro

- MAF200 (40 μ m)
- MAF300 (5 μ m)
- MAF300L (5 μ m)
- MAF400 (40 μ m)
- MAF401 (40 μ m)
- MAF410 (5 μ m)
- MAF500 (40 μ m)
- MAF900 (50 μ m)
- MAF901 (50 μ m)



MAF401



Regulador de Presión

- MAR200
- MAR300
- MAR301
- MAR400
- MAR401
- MAR410
- MAR500
- MAR510
- MAR900
- MAR901



MAR401



Lubricador

- MAL200
- MAL300
- MAL300L
- MAL400
- MAL401
- MAL410
- MAL500
- MAL900



MAL401



FR / Filtro de Neblina / Micro Filtro.

- MAF300LD/M (0.3/0.01 μ m)
- MAF401A/D/M (5/0.3/0.01 μ m)
- MAFF401AD/DM (5+0.3 / 0.3+0.01 μ m)
- MAFRF401 (5+0.3 μ m)
- MATFR401 (5+0.3+0.01 μ m)



Purga Automática

- MAD400/401
- MAD500
- MAD500M
- MAD501
- MAD501H



MAD500

MAD400



Válvulas para purga automática

- MADV200
- MADV300
- MADV400



Temporizador Digital para Extracción de Condensación

- MBS
- MCS
- MBD



Secador Turbina

- MWA-300



Presostato

- MPS



Manómetro

- PG

