


# 80 系列 冷凍式乾燥機

空氣調理設備

NISCON

進口代理商品



## 特點：

- 獨家的冷卻系統，除濕性能高。
- 獨家採用二重管方式，冷凍效果佳。(Tube-in Tube)方式
- 空冷式，不用冷卻水。
- 適用精密機器、計測器、塗裝、氣動工具、齒科醫療器等。

## 規格：

規格	訂購編號	NH-8007N	NH-8012N	NH-8018N	NH-8028N	NH-8040N	NH-8060N
處理空氣量	m <sup>3</sup> /min(ANR)	0.33	0.57	0.85	1.32	1.89	2.83
定 格 條 件	入口空氣壓力	MPa 0.7					
	入口空氣溫度	°C 38					
	周圍溫度	°C 32					
	冷卻水溫	°C					
使 用 範 圍	出口空氣露點	°C 大氣壓下-17°C；壓力下10°C					
	入口空氣壓力	MPa 0.4~1.0					
	入口空氣溫度	°C 5~60					
	周圍溫度	°C 1.7~43					
電 規 格	出口空氣露點	°C 壓力下4					
	定格電源	單相 AC110V 50/60Hz		單相 AC220V 50/60Hz		三相 AC220V 50/60Hz	
	消費電力	W 170	240	270	420	635	800
	定格電流	A 2.5	3.0	1.8	2.5	1.8	2.7
構 造	冷卻器	雙重冷媒管					
	冷卻方式	空氣冷卻					
	冷媒控制方式	Capillary Tube					
	冷卻溫度控制方式	Hot gas pass valve style					
冷媒	R-134a						
空氣出口配管口徑	Rc3/8	Rc1/2		Rc3/4		Rc1	
自動排水器	型號 NH-503J2 口徑尺寸 Rc1/4						
重量	kgf	15	17	30	32	55	60

規格	訂購編號	NH-8085N	NH-80120N	NH-80155N	NH-80210N	NH-80300N	NH-80400N	
處理空氣量	m <sup>3</sup> /min(ANR)	4.01	5.66	7.31	9.90	13.1	17.5	
定 格 條 件	入口空氣壓力	MPa 0.7						
	入口空氣溫度	°C 35						
	周圍溫度	°C 32						
	冷卻水溫	°C						
使 用 範 圍	出口空氣露點	°C 大氣壓下-17°C；壓力下10°C						
	入口空氣壓力	MPa 0.4~1.0			MPa 0.14~1.37		MPa 0.14~1.37	
	入口空氣溫度	°C 5~60			°C 5~50		°C 5~50	
	周圍溫度	°C 1.7~43						
電 規 格	出口空氣露點	°C 壓力下4						
	定格電源	三相 AC220V 50/60Hz						
	消費電力	W 980	1340	1400	2250	2470	3170	
	定格電流	A 3.2	4.0	4.0	5.5	7.5	10.2	
構 造	冷卻器	雙重冷媒管						
	冷卻方式	空氣冷卻				空氣/水冷卻		
	冷媒控制方式	Capillary Tube				溫度式膨脹閥		
	冷卻溫度控制方式	Hot gas pass valve style						
冷媒	R-22							
空氣出口配管口徑	Rc1	Rc1/2		Rc3/4		Rc1		
自動排水器	型號 NH-503J2 口徑尺寸 G1/4							
重量	kgf	70	76	135	180	240	257	