


# MAR900 系列

空氣調理組合(調壓器)



符號:



訂購代號:

MAR900 — 40A — □

型號

配管口徑代號  
40A: 1 1/2

配管口螺牙  
無: Rc牙  
G: G牙  
NPT: NPT牙

## 特點:

- 良好的調壓性能，即使有壓力波動，亦能維持所需的壓力。

## 規格:

型號	MAR900
配管口徑代號	40A
配管口徑尺寸	1 1/2
使用流體	空氣
最高使用壓力	2.1 MPa
設定壓力範圍	0.09~0.86 MPa
周圍溫度	0~+80°C (不凍結)
流量(※)	11000 l/min
附屬配件	壓力錶 (PG-50)
重量	1208 g

※ 流量為進氣壓力1 MPa，出氣壓力0.6 MPa，壓力降 $\Delta P=0.1$  MPa時之值。

